

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1681.600 键控箱体 HD

状态: 2026-6-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1681.600 - 键控箱体 HD

符合食品和饮料行业要求的箱体，带一个用于按键的槽口。箱体和盖板之间无缝隙的硅胶密封条。符合卫生要求快速释放六角固定件。



特征

| | |
|------|--|
| 型号 | HD 1681.600 |
| 型式 | 卫生型设计箱体 |
| 材料 | 箱体和箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm 螺旋塞不锈钢 密封件：硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600 |
| 表面 | 箱体和箱盖：拉丝，粒度 400，粗糙度 < 0.8 μm 密封件：染成蓝色 (RAL 5010) |
| 供货范围 | 箱体四周封闭 配备键盘的顶盖 密封件和锁定装置（附带） |
| 尺寸 | 宽度（前面）：100 mm 宽度（后面）：122 mm 前面高度：100 mm 高度 后面：122 mm 深度：90 mm |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 间隔尺寸 | 60 mm |
| 开口 (数量 x Ø) | 1 x 22.5 mm |
| IK 编码 | IK08 |
| 基本材料 | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 锁 | 锁具规格: 符合卫生条件的六角快速锁定装置 锁具数量: 4 |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 类型 3 Type 3X Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.88 kg |
| 毛重 | 0.98 kg |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 11.63 |
| 税率号 | 84879090 |

特征

| | |
|------------|---|
| ETIM 9 | EC002713 |
| ETIM 8 | EC002713 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 产品描述 | HD 键控箱体，宽 x 高 x 深：100x100x90 mm，不锈钢，1.4301，1个控制键开孔，Ø 22.5mm |

批准

| | |
|----|--------------------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration |