

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1686.630 键控箱体 HD

状态: 2026-5-21 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1686.630 - 键控箱体 HD

符合食品和饮料行业要求的箱体解决方案，带用于按键的槽口。箱体和盖板之间无缝隙的聚硅氧密封胶件。符合卫生要求的六角快速锁定装置。



## 特征

型号	HD 1686.630
型式	卫生型设计箱体
材料	箱体和箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，1.5 mm 螺旋塞不锈钢 密封件：硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面	箱体和箱盖：拉丝，粒度 400，粗糙度 < 0.8 $\mu\text{m}$ 密封件：染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围	箱体四周封闭 配备键盘的顶盖 密封件和锁定装置（附带）
尺寸	宽度（前面）：160 mm 宽度（后面）：182 mm 前面高度：220 mm 高度 后面：242 mm 深度：90 mm

# 特征

间隔尺寸	60 mm
开口 (数量 x Ø)	6 x 30.5 mm
IK 编码	IK08
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
锁	锁具规格: 符合卫生条件的六角快速锁定装置 锁具数量: 4
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 3 Type 3X Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13
包装单元	1 件
净重	2.1 kg
毛重	2.153 kg
税率号	84879090
ETIM 9	EC002713

## 特征

---

ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	HD 键控箱体，宽 x 高 x 深：160 x 220 x 90 mm，不锈钢，1.4301， 6 个控制键开孔，Ø 30.5 mm

---

## 批准

---

解释	符合性声明
----	-------

---