

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1920.500

壁挂式箱体 EL, 2 段式

状态: 2025-12-18 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1920.500 - 壁挂式箱体 EL, 2 段式 带摇架

两段壁挂式箱体，配有摇架。防护等级：IP 55。

特征

型号	EL 1920.500
型式	带摇架
产品描述	通过摇架可最佳接近壁挂式箱体。
材料	箱体：钢板 1.5 mm 摇架：钢板 前门：铝挤压型材，3 mm 厚的丙烯酸玻璃
表面	箱体和摇架：底漆处理并经粉末涂层 前门：经铝阳极氧化处理
颜色	箱体和摇架：RAL 7035 前门：银色
供货范围	箱体 前门 摇架 482.6 mm (19")，已安装 包括固定附件
高度单位	11 U
尺寸	宽度: 600 mm 高度: 600 mm 深度: 369 mm
安装深度	270 mm
可用尺寸	可用宽度: 537 mm 可用高度: 537 mm
基本材料	铝

特征

防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED _DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm
包装单元	1 件
净重	25.4
毛重	26.7
EAN	4028177462908
ECLASS 8.0	27142408

批准

批准	Lloyds Register of Shipping
----	-----------------------------