



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SR 2034.200 紧装式摇架

状态: 2026-5-22 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SR 2034.200 - 紧装式摇架 用于 AE

可以安装电子系统架装，482.6 mm (19") 在整个高度上，6 - 14 U。

## 特征

型号	SR 2034.200
型式	抗翘曲的框架由矩形管材以及三折边的支承型材焊接而成。
产品描述	适用于安装电子架装，482.6 mm (19") 在整个高度上。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
供货范围	包括双齿锁芯和安装附件。
适用于	箱体类型: AE 宽度: = 600 mm = 760 mm 高度: = 760 mm
高度单位	14 U
适合于箱体类型	AE
包装单元	1 件
净重	5.877 kg
毛重	6.186 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	SR2034 14U 摇摆门框 用于 AE