

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2246.605

壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2026-4-18 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2246.605 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有安装板和安装角轨, 固定安装

三段壁挂式箱体, 预装配下列组件: 上下方封闭的封盖板、增添的安装板。防护等级: IP 55。

特征

| | |
|----------------|--|
| 型号 | EL 2246.605 |
| 型式 | 壁挂式箱体 IT 配有安装板和安装角轨, 固定安装 |
| 产品描述 | 通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。 |
| 材料 | 壁挂部件和可转动部分: 钢板, 1.5 mm 检视窗用透明片: 单片安全玻璃, 3 mm |
| 表面 | 粉末涂层 |
| General colour | RAL 7035 |
| 颜色 | 壁挂部件和可转动部分: RAL 7035 透明门: RAL 7035/7015 (瓦灰色) |
| 供货范围 | 壁挂部件带上部和下部封闭式盖板及安装板 (侧置) 用于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前面的固定式 19" 角轨 装饰型透明门 1 控制柜双齿钥匙 5 号 用于锁芯的微型舒适型手柄 安全锁 3524 E |
| 高度单位 | 6 U |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 345 mm 深度: 373 mm |

特征

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 安装深度 | 320 mm |
| 可用尺寸 | 可用宽度: 502 mm 可用高度: 282 mm |
| 可转动部分的深度 | 216 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 485 mm x 299 mm |
| 壁挂部件的深度 | 135 mm |
| IK 编码 | IK08 |
| 铰链部分的承载力 (静态) | 300 N |
| 基本材料 | 钢板 |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 55 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 23.719 kg |
| 毛重 | 24.967 kg |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| 产品描述 | EL 6U 电子通讯 系统 Ral 7035 |

批准

| | |
|----|---|
| 批准 | Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|----|---|