Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





EL 2253.605 壁挂式箱体 EL, 3 段式

状态: 2025-11-11 (来源: rittal.com/cn-zh)



EL 2253.605 - 壁挂式箱体 EL, 3 段式 配有安装板和安装角轨,固定安装

三段壁挂式箱体,预装配下列组件:上下方封闭的封盖板、增添的安装板。防护等级:IP 55。

特征

型号 	EL 2253.605
型式	壁挂式箱体 IT
	配有安装板和安装角轨,固定安装
产品描述	通过转动部分可最佳接近壁挂式箱体。
材料	壁挂部件和可转动部分: 钢板,1.5 mm
	检视窗用透明片: 单片安全玻璃,3 mm
表面	粉末涂层
General colour	RAL 7035
颜色	壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
	透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
供货范围	壁挂部件带上部和下部封闭式盖板及安装板(侧置)
	用于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在
	前面的固定式19"角轨
	装饰型透明门
	1 控制柜双齿钥匙 5 号
	用于锁芯的微型舒适型手柄
	安全锁 3524 E
高度单位	3 U
尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 212 mm
	深度: 473 mm

© Rittal 2025

特征

安装深度	420 mm
可用尺寸	可用宽度: 502 mm
	可用高度: 149 mm
可转动部分的深度	316 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	485 mm x 165 mm
壁挂部件的深度	135 mm
IK 编码	IK08
铰链部分的承载力 (静态)	150 N
基本材料	钢板
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 55
包装单元	1件
净重	20.824
毛重	21.92
税率号	94032080
EAN	4028177324374
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

批准

批准 Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3