

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2261.560

## AX3段式壁挂箱体

状态: 2026-2-17 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

# AX 2261.560 - AX3段式壁挂箱体

三件式 AX 壁挂式箱体的交付方案降低了复杂度，提高了灵活性。得益于 AX/VX 模块化系统，箱体可适配多种应用场景。三件式结构有利于轻松进行维护。



## 特征

型号	AX 2261.560
型式	壁挂式箱体 IT
材料	壁挂部件和可转动部分：钢板，1.5 mm 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm
表面	粉末涂层
颜色	壁挂部件和可转动部分：RAL 7035 透明门：RAL 7035/7015（瓦灰色）
供货范围	壁挂部件：封闭式封盖板，上方和下方 用于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前面的固定式19" 角轨 装饰型透明门 锁中间部分：3 mm 双齿 透明门门锁设计：安全锁 3524 E 微型舒适型手柄
高度单位	15 U

# 特征

尺寸	宽度: 600 mm 高度: 746 mm 深度: 673 mm
安装深度	620 mm
可用尺寸	可用宽度: 502 mm 可用高度: 684 mm
可转动部分的深度	516 mm
壁挂部件的深度	135 mm
锁具数量	1
铰链部分的承载力 (静态)	750 N
箱体/壁板 (静态) 承载能力	250 N
基本材料	钢板
锁	锁具规格: 微型舒适型手柄 锁芯: 安全锁芯, 锁号 3524 E
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
包装单元	1 件
净重	43.6 kg
毛重	45.5 kg
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	AX 壁挂式箱体, 3 件式, 宽x高x深: 600x746x673 mm, 15 U, 壁板: 上下封闭法兰板, 带迷你舒适型手柄

# 批准

---

解释

符合性声明