



SR 2346.235 - 带护板的大型摇架 用于TS、VX SE、宽度为800 mm 的机柜

用于 800 mm 宽的机柜，22 - 45 HE，带隔板，用于安装 482.6 mm (19") 安装组件。



特征

型号	SR 2346.235
型式	19" 层面侧面
产品描述	适用于 482.6 mm (19") 安装组件的安装。
材料	钢板
表面	框架：镀锌 护板：涂漆
颜色	RAL 7035
供货范围	包括带双齿锁芯的锁杆系统 用于固定的材料
安装可能性	在 TS/SE 中带开口角 130°或 180°，受所选安装套件影响

特征

安装操作说明	根据扩装情况需要 TS 系统型材 23 x 73 mm 或 TS 系统型材 17 x 73 mm
说明	其他扩装可能请参见“详细技术” 在高度为 1800 mm 或 2200 mm 的双门机柜 TS、SE 中由于与锁具的冲突必须安装小一型号的摇架
适用于	箱体类型: TS VX SE 宽度: = 800 mm 高度: $\geq$ 2,200 mm
高度单位	45 U
适合于箱体类型	TS VX SE
包装单元	1 件
净重	21.388 kg
毛重	22.514 kg
税率号	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
产品描述	SR 大型摇架，带护板，用于 TS、VX SE，适用宽度 800 mm，45 U，安装在侧边位置