



SG 2368.002 - 连接件 用于模块化信号柱

可选用管安装、壁挂式安装或底部安装。连接元件中的弹簧接线端子。配有光学元器件封盖。根据 VDE 要求进行防接触保护。

特征

型号	SG 2368.002
型式	用于壁挂式安装/底部安装
产品描述	可选用管安装、壁挂式安装或底部安装。连接元件中的弹簧接线端子。配有光学元器件封盖。根据 VDE 要求进行防接触保护。
您的获益	通过卡口式连接进行简单的安装和接触。
作用方式	用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
材料	聚酰胺箱体
颜色	黑色
Signal pillar	模块化
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 65
额定工作电压	12 V - 230 V (交流/ 直流)
包装单元	1 件
净重	0.089 kg
毛重	0.099 kg
税率号	85444290
ETIM 9	EC001152
ETIM 8	EC001152
ECLASS 8.0	27371232

特征

产品描述

SG connection component for wall mounting

批准

批准

UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明