


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2369.000
持续发光元件

状态: 2026-1-29 (来源: rittal.com/cn-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2369.000 - 持续发光元件 用于模块化信号柱

通过优化的棱镜技术实现 360° 信号发射，可能的级数 = 在相同电压下，5 个元件。

特征

型号	SG 2369.000
型式	持续发光元件
产品描述	通过优化的棱镜技术具有360°信号反射。可能的级数 = 在相同电压下，5 个元件。
您的获益	通过卡口式连接进行简单的安装和接触。 相同电压下可进行最多 5 个元器件的设置。 有不同颜色和电压的元件可供使用。
作用方式	用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
材料	聚酰胺箱体 球形罩：透明聚碳酸酯
颜色	红色
直径	70 mm
额定相间冲击耐受电压	2500 V 交流
额定绝缘电压	250 V 交流
关于订货编号的说明	白炽灯不包括在供货范围内。
尺寸	高度: 56 mm
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	如果封口罩盖或声学元件装在上面，防护等级为 IP 54
额定工作电压	12 V - 240 V (交流/ 直流)
包装单元	1 件

特征

净重	0.07
毛重	0.086
税率号	85311095
EAN	4028177219922
ECLASS 8.0	27371220

批准

批准	UL + C-UL (listed)
	UR