


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2371.010

## 闪光元器件

状态: 2025-7-7 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2371.010 - 闪光元器件 用于模块化信号柱

通过优化的棱镜技术实现 360° 信号发射，可能的级数 = 在相同电压下，5 个元件。



## 特征

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号         | SG 2371.010                                                                               |
| 型式         | 闪光元器件                                                                                     |
| 产品描述       | 通过优化的棱镜技术达到 360° 信号反射。可能的级数 = 在相同电压下，5 个元件。                                               |
| 您的获益       | 通过卡口式连接进行简单的安装和接触。<br>相同电压下可进行最多 5 个元器件的设置。<br>有不同颜色和电压的元件可供使用。<br>闪烁和闪光元器件，包括照明灯泡，可直接使用。 |
| 作用方式       | 用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构                                                          |
| 材料         | 聚酰胺箱体<br>球形罩：透明聚碳酸酯                                                                       |
| 颜色         | 绿色                                                                                        |
| 直径         | 70 mm                                                                                     |
| 额定相间冲击耐受电压 | 2500 V 交流                                                                                 |
| 额定绝缘电压     | 250 V 交流                                                                                  |

# 特征

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 额定电流 最大                 | 125 mA                      |
| 尺寸                      | 高度: 56 mm                   |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 如果封口罩盖或声学元件装在上面，防护等级为 IP 54 |
| 额定工作电压                  | 24 V (直流)                   |
| 包装单元                    | 1 件                         |
| 净重                      | 0.09                        |
| 毛重                      | 0.097                       |
| 税率号                     | 85311095                    |
| EAN                     | 4028177220089               |
| ECLASS 8.0              | 27371220                    |

# 批准

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|----|--------------------------|