

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.100

LED 紧装式信号柱

状态: 2026-6-1 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.100 - LED 紧装式信号柱

LED 灯具有极高的使用寿命、低安装费用以及仓储成本。

特征

| | |
|--------------------------|--|
| 型号 | SG 2372.100 |
| 型式 | 3 级, 红色、黄色、绿色 |
| 产品描述 | 反射角: 3 x 120°, 供货状态: 长亮。可通过 SPS 控制闪光功能 |
| 您的获益 | 完成布线连接的完整解决方案 结构高度低 LED 具有更长使用寿命 安装费用低, 仓储成本少 |
| 电缆导入 | 最小电缆直径: 3 mm 最大电缆直径: 6.5 mm |
| 直径 | 72 mm |
| 接线方式 | 螺钉接线端子 |
| 照明灯泡 | LED 发光二极管显示 |
| 额定绝缘电压 | < 60 V 直流 |
| 尺寸 | 高度: 177 mm |
| 工作温度范围 | -20 °C...70 °C |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 65 |
| 额定工作电压 | 24 V 24 V (直流) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.339 kg |

特征

| | |
|------------|-----------------|
| 毛重 | 0.34 kg |
| 税率号 | 85318070 |
| ECLASS 8.0 | 27371230 |
| 产品描述 | SZ 信号柱子 LED 紧凑型 |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 批准 | UR |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
