Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







SG 2372.101 - 信号柱 3 重 LED 灯

对于机器和自动化过程中的即时检测故障和运行状态,威图提供了灵活的信号柱系列,以满足各种应用。如果三种标准信号颜色就够了,那么即插即用的三色 LED 信号柱系统就是理想选择。

特征

型号	SG 2372.101
型式	用于管安装
您的获益	完成布线连接的完整解决方案 LED 灯管使用寿命长(至少 100,000 小时,因此免维护) 安装费用低,仓储成本少
技术数据	3 级,红色、黄色、绿色 传动角: 3 x 120°
电缆导入	最小电缆直径: 3 mm 最大电缆直径: 6.5 mm
接线方式	弹簧接线端子
照明灯泡	LED 发光二极管显示
尺寸	高度: 211.5 mm
工作温度范围	-20 °C50 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 65
额定工作电压	24 V
螺纹	M12 x 1.5
包装单元	1件
净重	0.25
毛重	0.308

© Rittal 2025

特征

税率号	85318070
EAN	4028177953758
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230

© Rittal 2025