

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.102 信号柱 3重 LED 灯

状态: 2026-6-2 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.102 - 信号柱 3 重 LED 灯

对于机器人和自动化过程中的即时检测故障和运行状态，威图提供了灵活的信号柱系列，以满足各种应用。如果三种标准信号颜色就够了，那么即插即用的三色 LED 信号柱系统就是理想选择。

特征

型号	SG 2372.102
型式	用于壁挂式安装/底部安装
您的获益	完成布线连接的完整解决方案 LED 灯管使用寿命长（至少 100,000 小时，因此免维护） 安装费用低，仓储成本少
技术数据	3 级，红色、黄色、绿色 传动角：3 x 120°
电缆导入	最小电缆直径: 3 mm 最大电缆直径: 6.5 mm
接线方式	弹簧接线端子
照明灯泡	LED 发光二极管显示
尺寸	高度: 211.5 mm
工作温度范围	-20 °C...50 °C
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 65
额定工作电压	24 V
螺纹	M12 x 1.5
说明	信号塔由产品编号为 2372001、2372021、2372011 和 2368002 的部件组成
包装单元	1 件

特征

净重	0.25 kg
毛重	0.309 kg
税率号	85318070
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230
产品描述	SG signal pillar, LED compact for wall mounting

批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------