
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






AX 2394.210 安装轨用于内部扩装 AX

状态: 2025-10-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



AX 2394.210 - 安装轨用于内部扩装 AX

用于安装在箱体内,不进行机械加工。安装可以在侧面和顶盖区域进行。为例如 23 x 64 mm VX 带法兰冲孔轨、14 x 39 mm VX 带法兰冲孔轨、控制柜灯具、门定位开关、门制动器、VX 电缆夹导轨和安装导轨创造额外的安装面。







特征

型 号	AX 2394.210
产品描述	用于安装在箱体内,不进行机械加工。可安装在侧面、底部和顶部的柜体内凸轮上。有 2 排模数孔,为下述附件创造额外的安装区域,如:14 x 39 mm 带法兰冲孔轨、机柜灯具、门位开关、门制动器、电缆软管夹。
您的获益	用于 AX 的系统模块 与 VX25 系统附件兼容 无需钻孔即可完成安装,节省时间 箱体的防护等级保持不变(无需额外开孔) 自动电位平衡 承重力和稳定性提高
材料	钢板
表面	镀锌
供货范围	安装轨用于内部扩装 AX 适配器 包括固定件

© Rittal 2025

特征

说明	安装 LED 系统照明灯时,需要使用 23 x 64 mm VX 带法兰冲孔轨或 用于内部扩装的安装支架
适用于	箱体类型: AX
	深度: = 210 mm
包装单元	4 件
	0.8
毛重	0.9
税率号	73269098
EAN	4028177965683
E-Number Sweden	E3465443
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3