

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2394.350

## 安装轨用于内部扩装 AX

状态: 2026-4-1 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2394.350 - 安装轨用于内部扩装 AX

用于安装在箱体内，不进行机械加工。安装可以在侧面、底部和顶盖区域进行。为例如 23 x 64 mm VX 带法兰冲孔轨、14 x 39 mm VX 带法兰冲孔轨、控制柜灯具、门定位开关、门制动器、VX 电缆夹导轨和安装导轨创造额外的安装面。



## 特征

|      |  |
|------|--|
| 型号   | AX 2394.350  |
| 产品描述 | 用于安装在箱体内，不进行机械加工。可安装在侧面、底部和顶部的柜体内凸轮上。有 2 排模数孔，为下述附件创造额外的安装区域，如：14 x 39 mm 带法兰冲孔轨、机柜灯具、门位开关、门制动器、电缆软管夹。 |
| 您的获益 | 用于 AX 的系统模块<br>与 VX25 系统附件兼容<br>无需钻孔即可完成安装，节省时间<br>箱体的防护等级保持不变（无需额外开孔）<br>自动电位平衡<br>承重力和稳定性提高          |
| 材料   | 钢板   |
| 表面   | 镀锌   |
| 供货范围 | 安装轨用于内部扩装 AX<br>适配器<br>包括固定件   |

# 特征

|            |   |
|------------|---|
| 说明         | 安装 LED 系统照明灯时，需要使用 23 x 64 mm VX 带法兰冲孔轨或用于内部扩装的安装支架 |
| 适用于        | 箱体类型: AX<br>深度: = 350 mm                            |
| 包装单元       | 4 件   |
| 净重         | 1.3 kg  |
| 毛重         | 1.3 kg  |
| 税率号        | 73269098  |
| ETIM 9     | EC002620  |
| ETIM 8     | EC002620  |
| ECLASS 8.0 | 27189234  |
| 产品描述       | AX 内部扩装用轨，针对 350 mm 的深度                             |