


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2412.310

### 薄带接地件

状态: 2026-5-21 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2412.310 - 薄带接地件

铜镀锌，有不同的长度和横截面，带有压制触点套管，在高频时对抗电流表面效应，具有高度灵活连接方式。



## 特征

型号	SZ 2412.310
产品描述	铜镀锌，有不同的长度和横截面，带有压制触点套管。扁平接地带在高频时能抗电流表面效应，同时具有高度灵活连接可能性。
横截面	10 mm <sup>2</sup>
连接	M6 – M6
说明	请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。
尺寸	长度: 300 mm
包装单元	10 件
净重	0.3 kg
毛重	0.359 kg
税率号	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

## 特征

---

产品描述

SZ 薄带接地件, 规格: M6, 用于直径 10 mm<sup>2</sup>

## 批准

---

批准

UL + C-UL (listed)