

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.114 LED 系统灯具

状态: 2026-6-28 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.114 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯！创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。



## 特征

|      |   |
|------|---|
| 型号   | SZ 2500.114   |
| 型式   | 无插座   |
| 您的获益 | 整体控制柜中的完美照明<br>可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着<br>一种配置适用所有应用 |
| 型式   | 无插座   |
| 材料   | 灯具主体：挤压成型铝<br>灯罩：聚碳酸酯<br>灯端头：PC-ABS                 |
| 颜色   | 箱体：RAL 7016   |
| 供货范围 | 固定螺钉  |
| 额定功率 | 7 W   |

# 特征

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 连接方式                      | 供电, 2 极<br>通道布线, 2 极<br>门位置开关                                    |
| 防护等级                      | II (防护绝缘隔离)  |
| 灯具安装类型                    | 用螺钉固定<br>卡脚固定<br>磁性固定件 (附件)                                      |
| 安装可能性                     | 为了安装到 AX 紧凑型控制机柜中, 则需要用于 AX 内部扩装的轨道和安装角<br>直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上 |
| 光通量                       | 600 lm   |
| 照明颜色                      | 4000 K (中性白)   |
| 说明                        | 连接附件需要单独订购   |
| 尺寸                        | 宽度: 337 mm<br>高度: 55 mm<br>深度: 23 mm                             |
| 工作温度范围                    | -20 °C...55 °C   |
| 额定工作电压                    | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                   |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 20  |
| 包装单元                      | 1 件  |
| 净重                        | 0.36 kg  |
| 毛重                        | 0.362 kg   |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前)       | 7.4  |
| 税率号                       | 94054990   |
| ETIM 9                    | EC000321   |

## 特征

---

|            |   |
|------------|---|
| ETIM 8     | EC000321                                      |
| ECLASS 8.0 | 27189241                                      |
| 产品描述       | SZ 系统灯具 LED, 600流明, 长度: 337 mm, 100-230 V, UL |

---

## 批准

---

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 批准 | CCC exception letter<br>UL           |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK<br>PCF-declaration |

---