Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.200 LED 系统灯具

状态: 2025-11-3 (来源: rittal.com/cn-zh)



SZ 2500.200 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯! 创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。





特征

型号 	SZ 2500.200
型式	无插座
您的获益	整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用
型式	无插座 90° 旋转连接器 调整照明分布
材料	灯具主体:挤压成型铝 灯罩:聚碳酸酯 灯端头:PC-ABS
颜色	箱体: RAL 7016
供货范围	固定螺钉
额定功率	11 W

© Rittal 2025 2

特征

连接方式	供电,3 极通道布线,3 极
	门位置开关
Overvoltage category	II
防护等级	II(防护绝缘隔离)
灯具安装类型	用螺钉固定
	卡脚固定
	磁性固定件(附件)
Rated impulse withstand voltage,	2500 V 交流
phase to earth	
额定绝缘电压	300 V 交流
安装可能性	直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
光通量	900 lm
照明颜色	4000 K(中性白)
说明	连接附件需要单独订购
尺寸	宽度: 437 mm
	高度: 75 mm
	深度: 23 mm
工作温度范围	-20 °C55 °C
额定工作电压	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 20
包装单元	1件
净重	0.426
毛重	0.56
税率号	94054990

© Rittal 2025 3

特征

EAN	4028177806955
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

批准

批准	CQC-CCC	
	ENEC	
	UL	
解释	符合性声明	
	符合性声明 UK	

© Rittal 2025 4