

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.212 LED 系统灯具

状态: 2026-4-9 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.212 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯！创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。



特征

型号	SZ 2500.212
型式	带插座
您的获益	整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用
型式	插座 90° 旋转连接器 调整照明分布
材料	灯具主体：挤压成型铝 灯罩：聚碳酸酯 灯端头：PC-ABS
颜色	箱体：RAL 7016
供货范围	固定螺钉
额定功率	11 W

特征

连接方式	供电, 3 极 通道布线, 3 极 门位置开关
Overvoltage category	II
防护等级	II (防护绝缘隔离)
灯具安装类型	用螺钉固定 卡脚固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V 交流
额定绝缘电压	300 V 交流
安装可能性	直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
光通量	900 lm
照明颜色	4000 K (中性白)
说明	连接附件需要单独订购
尺寸	宽度: 437 mm 高度: 80 mm 深度: 44 mm
工作温度范围	-20 °C...55 °C
插座	F/B (型号 E, CEE 7/5)
额定工作电压	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
插座规格	F/B (型号 E, CEE 7/5)
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20
包装单元	1 件
净重	0.5 kg
毛重	0.622 kg

特征

税率号	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
产品描述	系统灯具：LED，900流明，长437mm，100-230 V Socket/jack (type): F/B (Type CEE 7/5)

批准

批准	ENEC
解释	符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration