

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.214 LED 系统灯具

状态: 2026-5-9 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.214 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯！创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。



特征

| | |
|------|---|
| 型号 | SZ 2500.214 |
| 型式 | 带插座 |
| 您的获益 | 整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用 |
| 型式 | 插座 90° 旋转连接器 调整照明分布 |
| 材料 | 灯具主体：挤压成型铝 灯罩：聚碳酸酯 灯端头：PC-ABS |
| 颜色 | 箱体：RAL 7016 |
| 供货范围 | 固定螺钉 |
| 额定功率 | 11 W |

特征

| | |
|---|--------------------------------------|
| 连接方式 | 供电, 3 极 通道布线, 3 极 门位置开关 |
| Overvoltage category | II |
| 防护等级 | II (防护绝缘隔离) |
| 灯具安装类型 | 用螺钉固定 卡脚固定 |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V 交流 |
| 额定绝缘电压 | 300 V 交流 |
| 安装可能性 | 直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上 |
| 光通量 | 900 lm |
| 照明颜色 | 4000 K (中性白) |
| 说明 | 连接附件需要单独订购 |
| 尺寸 | 宽度: 437 mm 高度: 80 mm 深度: 44 mm |
| 工作温度范围 | -20 °C...55 °C |
| 插座 | USA/CDN (型号 B, NEMA 5-15) |
| 额定工作电压 | 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| 插座规格 | USA/CDN (型号 B, NEMA 5-15) |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 20 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.5 kg |
| 毛重 | 0.599 kg |

特征

| | |
|------------|--|
| 税率号 | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| 产品描述 | 系统灯具：LED，900流明，长437mm，100-125 V Socket/jack (type): USA/CDN (Type NEMA 5-15) |

批准

| | |
|----|--------------------------------------|
| 批准 | ENEC UL |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration |