

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.320 LED 系统灯具

状态: 2026-5-24 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.320 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯！创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。



特征

型号	SZ 2500.320
型式	带运动传感器
您的获益	整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用
型式	移动报警器 90° 旋转连接器 调整照明方向 调整照明分布
材料	灯具主体：挤压成型铝 灯罩：聚碳酸酯 灯端头：PC-ABS
颜色	箱体：RAL 7016
供货范围	固定螺钉

特征

额定功率	13 W
连接方式	供电, 2 极 通道布线, 2 极
Motion detector	是的
防护等级	III (SELV)
灯具安装类型	用螺钉固定 卡脚固定 磁性固定件 (附件)
安装可能性	直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
光通量	1,200 lm
照明颜色	4000 K (中性白)
说明	连接附件需要单独订购
尺寸	宽度: 437 mm 高度: 85 mm 深度: 37 mm
工作温度范围	-20 °C...55 °C
额定工作电压	24 V - 56 V (直流)
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20
包装单元	1 件
净重	0.488 kg
毛重	0.65 kg
税率号	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321

特征

ECLASS 8.0

27189241

产品描述

SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor

批准

批准

30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明
符合性声明 UK