## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.530

# 连接线缆

状态: 2025-12-11 (来源: rittal.com/cn-zh)



### SZ 2500.530 - 连接线缆

用于省时且简便连接LED系统照明灯具。

#### 特征

型号	SZ 2500.530
型式	通道布线,3 极(带插座和插头)
产品描述	用于省时且简便连接LED系统照明灯具。
颜色	橙色
长度	1,000 mm
AWG	AWG 16
标准	电源线AVLV2 电源接口抽插式联接器:ECBT2
尺寸	长度: 1,000 mm
	氏皮. 1,000 mm
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定工作电压 包装单元	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1件
额定工作电压 包装单元 净重	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1件 0.15
额定工作电压 包装单元 净重 毛重	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1件 0.15 0.16
额定工作电压 包装单元 净重 毛重	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1件 0.15 0.16 85444290
<ul><li>额定工作电压</li><li>包装单元</li><li>净重</li><li>毛重</li><li>税率号</li><li>EAN</li></ul>	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 1件 0.15 0.16 85444290 4028177811362

© Rittal 2025 2

#### 批准

批准	UR + C-UR (recognized)
解释	制造商声明
	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025