

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.530 连接线缆

状态: 2026-6-26 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.530 - 连接线缆

用于省时且简便连接LED系统照明灯具。

特征

型号	SZ 2500.530
型式	通道布线, 3 极 (带插座和插头)
产品描述	用于省时且简便连接LED系统照明灯具。
颜色	橙色
长度	1,000 mm
AWG	AWG 16
标准	电源线AVLV2 电源接口抽插式联接器: ECBT2
尺寸	长度: 1,000 mm
额定工作电压	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
包装单元	1 件
净重	0.15 kg
毛重	0.16 kg
税率号	85444290
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
产品描述	SZ 连接线缆, 用于通道布线, 3极, 100-240 V 交流, 长度: 3000 mm, UL

批准

批准	UR + C-UR (recognized)
----	------------------------

解释	制造商声明
	符合性声明
	符合性声明 UK