# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.710

# 插座盒

状态: 2025-12-16 (来源: rittal.com/cn-zh)




## SZ 2500.710 - 插座盒 用于LED 系统灯具

该插座盒与 LED 系统灯具组合使用可以作为灵活的模块系统用于全球应用。







### 特征

型号 	SZ 2500.710
产品描述	该插座盒与 LED 系统灯具组合使用可以作为灵活的模块系统用于全球应用。
您的获益	具有与 LED 系统灯具相同的连接附件 带 LED 系统灯具,可级联 可灵活地安装在整个机柜中和管状门框上 以符合人体工程学原理的方式将插座盒固定到平面上 由于采用简单的连接技术且集成到 LED 系统灯具的电源电路中,无需额外的布线工作
材料	塑料
颜色	RAL 7016
供货范围	包括固定件
连接方式	供电,3 极通道布线,3 极
	根据应用而定,需要贯通布线或 3 极馈电

© Rittal 2025 2

### 特征

尺寸	宽度: 163 mm 高度: 68 mm 深度: 43.5 mm
工作温度范围	-20 °C55 °C
插座	D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
额定工作电压	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
包装单元	1件
净重	0.26
毛重	0.28
税率号	85366990
EAN	4028177956896
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

### 批准

解释 符合性声明

© Rittal 2025 3