Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.712

插座盒

状态: 2025-11-9 (来源: rittal.com/cn-zh)



SZ 2500.712 - 插座盒 用于LED 系统灯具

该插座盒与 LED 系统灯具组合使用可以作为灵活的模块系统用于全球应用。







特征

| 型号 | SZ 2500.712 |
|------|--|
| 产品描述 | 该插座盒与 LED 系统灯具组合使用可以作为灵活的模块系统用于全球应用。 |
| 您的获益 | 具有与 LED 系统灯具相同的连接附件 带 LED 系统灯具,可级联 可灵活地安装在整个机柜中和管状门框上 以符合人体工程学原理的方式将插座盒固定到平面上 由于采用简单的连接技术且集成到 LED 系统灯具的电源电路中,无需额外的布线工作 |
| 材料 | 塑料 |
| 颜色 | RAL 7016 |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| 连接方式 | 供电,3 极通道布线,3 极 |
| | 根据应用而定,需要贯通布线或 3 极馈电 |

© Rittal 2025 2

特征

| 尺寸 | 宽度: 163 mm |
|------------|----------------------------|
| | 高度: 68 mm |
| | 深度: 43.5 mm |
| 工作温度范围 | -20 °C55 °C |
| 插座 | F/B(型号 E,CEE 7/5) |
| 额定工作电压 | 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz |
| 包装单元 | 1件 |
| 净重 | 0.25 |
| 毛重 | 0.271 |
| 税率号 | 85366990 |
| EAN | 4028177956865 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ETIM 8 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

批准

解释 符合性声明

© Rittal 2025