

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2503.020 墙壁固定支架

状态: 2026-5-12 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2503.020 - 墙壁固定支架 用于 AX 钢板、KX 钢板、AX IT、EL

即使在狭窄的空间内，也可轻松完成壁挂式箱体的单人安装。



特征

型号	AX 2503.020
产品描述	即使在狭窄的空间内，也可轻松完成壁挂式箱体的单人安装。
您的获益	使用自攻螺栓从后面直接将螺栓连接在固定在箱体的通道中 只需将墙壁固定支架与墙壁上的预装螺栓相连即可 不同的安装位置允许墙壁安装支架可在现场根据当地情况进行调整 除自攻钉之外，也可以选择使用螺栓和螺母从内部固定。 如果是动态应用，则可以用一个螺母进行固定
材料	钢板，镀锌
供货范围	墙壁固定支架 封盖板 包括固定件
离墙壁的间距	40 mm

特征

适用于	箱体类型: AX 钢板 KX 钢板 AX IT EL AX3段式壁挂箱体
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4 类型 12
包装单元	4 件
净重	0.56 kg
毛重	0.568 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	2.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	SZ 墙壁固定支架, 用于 AX 和 KX 钢板, 墙壁间距: 40 mm

批准

批准	DNV UL + C-UL - FTTA
----	-------------------------