## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2506.120

# 插座

状态: 2025-12-13 (来源: rittal.com/cn-zh)



## SZ 2506.120 - 插座

安装在符合 EN 60 715 要求的支承轨 TS 35/7.5 和 TS 35/15 上,螺钉接线端子统一在一侧。

#### 特征

型号	SZ 2506.120
产品描述	用于安装在支承轨 TS 35/7.5 和 TS35/15 ,根据 EN 60 715。螺钉接 线端子统一在一侧。外壳宽度 45 mm。
材料	聚酰胺
颜色	灰色
额定电压	250 V 交流
额定电流(最大)	16 A
插座	D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
包装单元	2 件
净重 	0.15
毛重	0.166
税率号	85366990
EAN	4028177935600
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

#### 批准

© Rittal 2025 2

### 批准

批准	VDE
解释	

© Rittal 2025 3