

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010
塑料电缆盖板

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn_zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2560.010 - 塑料电缆盖板 采用公制敲落孔

带有用于电缆螺旋紧固的预冲压孔。

特征

型号	SZ 2560.010
产品描述	带有预冲压成型的孔，用于电缆固定螺栓。采用标准电缆盖板的密封件。
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	2 x M12 2 x M20 3 x M25
尺寸	宽度: 160 mm 深度: 70 mm
适用于	箱体类型: AE
封盖板	尺寸: 1
工作温度范围	-40 °C...70 °C
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时, 防护等级为 IP 55
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
包装单元	10 件

特征

净重	0.51
毛重	0.605
税率号	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421