

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010 塑料电缆盖板

状态: 2026-4-6 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.010 - 塑料电缆盖板 采用公制敲落孔

带有用于电缆螺旋紧固的预冲压孔。

特征

| | |
|-------------------------|---|
| 型号 | SZ 2561.010 |
| 产品描述 | 带有预冲压成型的孔，用于电缆固定螺栓。采用标准电缆盖板的密封件。 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 说明 | 可在各箱体中获知各法兰板大小分类 |
| 公制敲落孔数量 | 3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40 |
| 尺寸 | 宽度: 330 mm 深度: 90 mm |
| 适用于 | 箱体类型: AE |
| 封盖板 | 尺寸: 3 |
| 工作温度范围 | -40 °C...70 °C |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 在按照规定安装时，防护等级为 IP 55 |
| 包装单元 | 10 件 |
| 净重 | 1.13 kg |
| 毛重 | 1.396 kg |
| 税率号 | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |

特征

ETIM 8

EC000211

ECLASS 8.0

27142421

产品描述

SZ2561 塑料平板 每包10个