Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







SZ 2561.010 - 塑料电缆盖板 采用公制敲落孔

带有用于电缆螺旋紧固的预冲压孔。

特征

	SZ 2561.010
产品描述	带有预冲压成型的孔,用于电缆固定螺栓。采用标准电缆盖板的密封
	件。
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	3 x M16
	5 x M20
	4 x M25
	2 x M32
	2 x M40
尺寸	宽度: 330 mm
	深度: 90 mm
适用于	箱体类型: AE
封盖板	尺寸: 3
工作温度范围	-40 °C70 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时,防护等级为 IP 55
Number knockouts	3
	5
	4
	2
	2

© Rittal 2025 2

特征

Metric diameter	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
包装单元	10 件
净重	1.13
毛重	1.396
税率号	39269097
EAN	4028177550261
E-Number Sweden	E3404762
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025