


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.010 塑料电缆盖板

状态: 2026-5-23 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.010 - 塑料电缆盖板 采用公制敲落孔

带有用于电缆螺旋紧固的预冲压孔。

## 特征

型号	SZ 2561.010
产品描述	带有预冲压成型的孔，用于电缆固定螺栓。采用标准电缆盖板的密封件。
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
尺寸	宽度: 330 mm 深度: 90 mm
适用于	箱体类型: AE
封盖板	尺寸: 3
工作温度范围	-40 °C...70 °C
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时，防护等级为 IP 55
包装单元	10 件
净重	1.13 kg
毛重	1.396 kg
税率号	39269097
ETIM 9	EC000211

# 特征

---

ETIM 8

EC000211

---

ECLASS 8.0

27142421

---

产品描述

SZ2561 塑料平板 每包10个