Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.100 金属封盖板

状态: 2025-11-7 (来源: rittal.com/cn-zh)



SZ 2561.100 - 金属封盖板 采用公制敲落孔

用于电缆螺旋接头的孔,用螺丝刀简单贯穿,安装在下部的普通位置时保护等级为 IP 66。

特征

	SZ 2561.100
产品描述	用于电缆固定螺栓的孔,可用螺丝刀简单地击穿穿通。
材料	钢板
	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	9 x M20
	4 x M25
	2 x M32
尺寸	宽度: 330 mm
	深度: 90 mm
适用于	箱体类型: AE
封盖板	尺寸: 3
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	安装在底部规定位置时,防护等级为 IP 66
Number knockouts	9
	4
	2
Metric diameter	M20
	M25
	M32
包装单元	1件
	0.31

© Rittal 2025

特征

毛重	0.356
税率号	73079100
EAN	4028177390850
E-Number Sweden	E3404795
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025