

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.100

## 金属封盖板

状态: 2026-5-23 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.100 - 金属封盖板 采用公制敲落孔

用于电缆螺旋接头的孔，用螺丝刀简单贯穿，安装在下部的普通位置时保护等级为 IP 66。

## 特征

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 型号                      | SZ 2561.100                   |
| 产品描述                    | 用于电缆固定螺栓的孔，可用螺丝刀简单地击穿穿通。      |
| 材料                      | 钢板                            |
| 颜色                      | RAL 7035                      |
| 说明                      | 可在各箱体中获知各法兰板大小分类              |
| 公制敲落孔数量                 | 9 x M20<br>4 x M25<br>2 x M32 |
| 尺寸                      | 宽度: 330 mm<br>深度: 90 mm       |
| 适用于                     | 箱体类型: AE                      |
| 封盖板                     | 尺寸: 3                         |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 安装在底部规定位置时，防护等级为 IP 66        |
| 包装单元                    | 1 件                           |
| 净重                      | 0.31 kg                       |
| 毛重                      | 0.356 kg                      |
| 税率号                     | 73079100                      |
| ETIM 9                  | EC000211                      |
| ETIM 8                  | EC000211                      |
| ECLASS 8.0              | 27142421                      |

# 特征

---

产品描述

SZ 金属平板, PRE P无CHED