

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010 塑料电缆盖板

状态: 2025-12-11 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.010 - 塑料电缆盖板 采用公制敲落孔

带有用于电缆螺旋紧固的预冲压孔。

特征

型号	SZ 2562.010
产品描述	带有预冲压成型的孔，用于电缆固定螺栓。采用标准电缆盖板的密封件。
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
尺寸	宽度: 339 mm 深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AE
封盖板	尺寸: 4
工作温度范围	-40 °C...70 °C
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时，防护等级为 IP 55

特征

Number knockouts	2
	4
	4
	10
	4
	4
	2

Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50

包装单元	5 件
------	-----

净重	0.95
----	------

毛重	1
----	---

税率号	39269097
-----	----------

EAN	4028177550278
-----	---------------

E-Number Sweden	E3404763
-----------------	----------

ETIM 9	EC000211
--------	----------

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------
