


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.010
塑料电缆盖板

状态: 2026-4-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.010 - 塑料电缆盖板 采用公制敲落孔

带有用于电缆螺旋紧固的预冲压孔。

特征

型号	SZ 2563.010
产品描述	带有预冲压成型的孔，用于电缆固定螺栓。采用标准电缆盖板的密封件。
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	2 x M12 4 x M16 8 x M20 13 x M25 6 x M32 4 x M40 2 x M50
尺寸	宽度: 530 mm 深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AE
封盖板	尺寸: 5
工作温度范围	-40 °C...70 °C
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时，防护等级为 IP 55
包装单元	5 件
净重	1.75 kg
毛重	1.949 kg

特征

税率号	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
产品描述	SZ 塑料平板
