Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.100 金属封盖板

状态: 2025-11-13 (来源: rittal.com/cn-zh)



SZ 2563.100 - 金属封盖板 采用公制敲落孔

用于电缆螺旋接头的孔,用螺丝刀简单贯穿,安装在下部的普通位置时保护等级为 IP 66。

特征

<u></u> 型号	SZ 2563.100
产品描述	用于电缆固定螺栓的孔,可用螺丝刀简单地击穿穿通。
	钢板
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	1 x M12
	12 x M20
	11 x M25
	8 x M32
	4 x M40
尺寸	宽度: 534 mm
	深度: 149 mm
	箱体类型: AE
	尺寸: 5
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	安装在底部规定位置时,防护等级为 IP 66
Number knockouts	1
	12
	11
	8
	4

© Rittal 2025

特征

Metric diameter	M12
	M20
	M25
	M32
	M40
包装单元	1件
净重	0.96
毛重	1.004
税率号	73079100
EAN	4028177390874
E-Number Sweden	E3404797
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025