

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.200

状态: 2026-6-2 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.200 - 配备公制敲落孔，用于 AX

简便地将用于电缆套管的敲落孔上的塑料穿透。辅助矩形开口和加固框架用于直接安装模块化电缆套管。



特征

型号	SZ 2563.200
产品描述	简便地将用于电缆套管的敲落孔上的塑料穿透。辅助矩形开口和加固框架用于直接安装模块化电缆套管。
材料	塑料，根据 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 个矩形切口容纳 10 个小密封插入件
Number of rectangular cutouts	4
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类

特征

公制敲落孔数量	4 x M12 3 x M16 5 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40
尺寸	宽度: 447 mm 深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 3
工作温度范围	-40 °C...80 °C
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时, 防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
包装单元	1 件
净重	0.42 kg
毛重	0.48 kg
税率号	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
产品描述	SZ 塑料封盖板, 用于 AX, 用于电缆穿引, 模块化, 预冲压成型, 宽度和深度: 447x149 mm, 用于尺寸 3 封盖板

批准

批准

UL + C-UL - FTTA