Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2563.300 塑料电缆盖板

状态: 2025-12-19 (来源: rittal.com/cn-zh)



SZ 2563.300 - 塑料电缆盖板 配备隔膜,用于 AX

只能用一尖头插入塑料中,然后将电缆穿通拉过。

特征

	SZ 2563.300
产品描述	只能用一尖头插入塑料中,然后将电缆穿通拉过。
材料	塑料,根据 UL 94-V0
颜色	与 RAL 7035 类似
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
尺寸	宽度: 447 mm
	深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 3
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时,防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 12
电缆导入数量和最小/最大直径	36 x 5-11
(mm)	46 x 10-15
	8 x 15-25
	2 x 19-34
	4 x 26-35
	2 x 26-54
包装单元	1件
净重	0.61
毛重	0.63

© Rittal 2025 2

特征

税率号	39269097
EAN	4028177935754
E-Number Sweden	E3465290
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

批准

批准 UL + C-UL - FTTA