## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2563.500 塑料电缆盖板

状态: 2025-12-9 (来源: rittal.com/cn-zh)



### SZ 2563.500 - 塑料电缆盖板 带隔膜

刺穿塑料,穿引电缆,在谨慎引入电缆时保护等级可达 IP 65。

#### 特征

	SZ 2563.500
产品描述	只能用一尖头插入塑料中,然后将电缆穿通拉过。
材料	塑料,根据 UL 94-V0
	不含卤素
颜色	与 RAL 7035 类似
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
尺寸	宽度: 534 mm
	深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AE
封盖板	尺寸: 5
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 65
电缆导入数量和最小/最大直径	18 x 5-9
(mm)	16 x 7-12
	36 x 10-15
	6 x 15-24
	2 x 23-30
	2 x 26-35
	4 x 26-54
	1 x 50-110
包装单元	1件
	0.86

© Rittal 2025 2

#### 特征

毛重	0.96
税率号	39269097
EAN	4028177325616
E-Number Sweden	E3404729
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3