

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2564.300 塑料电缆盖板

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2564.300 - 塑料电缆盖板 配备隔膜，用于 AX

只能用一尖头插入塑料中，然后将电缆穿通拉过。

特征

| | |
|-------------------------|---|
| 型号 | SZ 2564.300 |
| 产品描述 | 只能用一尖头插入塑料中，然后将电缆穿通拉过。 |
| 材料 | 塑料，根据 UL 94-V0 |
| 颜色 | 与 RAL 7035 类似 |
| 说明 | 可在各箱体中获知各法兰板大小分类 |
| 尺寸 | 宽度: 534 mm 深度: 149 mm |
| 适用于 | 箱体类型: AX |
| 封盖板 | 尺寸: 4 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 在按照规定安装时，防护等级为 IP 66 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 类型 12 |
| 电缆导入数量和最小/最大直径 (mm) | 28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.7 kg |

特征

| | |
|------------|---|
| 毛重 | 0.736 kg |
| 税率号 | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| 产品描述 | SZ 塑料封盖板，用于 AX, 配备隔膜，宽度和深度：534x149 mm, 用于尺寸 4 封盖板 |

批准

| | |
|----|------------------|
| 批准 | UL + C-UL - FTTA |
|----|------------------|