

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2564.300

塑料电缆盖板

状态: 2026-1-29 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2564.300 - 塑料电缆盖板 配备隔膜，用于 AX

只能用一尖头插入塑料中，然后将电缆穿通拉过。

特征

型号	SZ 2564.300
产品描述	只能用一尖头插入塑料中，然后将电缆穿通拉过。
材料	塑料，根据 UL 94-V0
颜色	与 RAL 7035 类似
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
尺寸	宽度: 534 mm 深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 4
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时，防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
电缆导入数量和最小/最大直径 (mm)	28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
包装单元	1 件
净重	0.7

特征

毛重	0.736
税率号	39269097
EAN	4028177935723
E-Number Sweden	E3465291
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

批准

批准	UL + C-UL - FTTA
----	------------------
