


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.000

接地带

状态: 2026-2-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.000 - 接地带

用于建立一个安全可靠的接地连接，并带有完好无损的接触性：配有 M6 和 M8 环形接线片，适用于接地螺钉，在长度上得以优化，并装配完成。



特征

型号	SZ 2565.000
产品描述	用于建立一个安全可靠的接地连接，并带有完好无损的接触性。
您的获益	带有 M6 和 M8 环形接线片，适用于接地螺钉 具有最佳长度并可以直接连接
横截面	16 mm ²
连接	M8 – M8
安装可能性	AX 连接方案：柜门/盖板 M8，箱体 M8，安装板 M8 VX 连接方案：柜门/顶盖 M8, 箱体 M8, 安装板 M8, 侧板 M8, 底板 M8
说明	请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。
尺寸	长度: 170 mm
包装单元	5 件
净重	0.15 kg
毛重	0.16 kg
税率号	85444290

特征

ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
产品描述	SZ 接地带, 连接方式: M8-M8, 用于直径 16 mm ² , 长度: 170 mm
