

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.110

接地帶

状态: 2026-5-21 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.110 - 接地带

用于建立一个安全可靠的接地连接，并带有完好无损的接触性：配有 M6 和 M8 环形接线片，适用于接地螺钉，在长度上得以优化，并装配完成。



特征

| | |
|--------|---|
| 型号 | SZ 2565.110 |
| 产品描述 | 用于建立一个安全可靠的接地连接，并带有完好无损的接触性。 |
| 您的获益 | 带有 M6 和 M8 环形接线片，适用于接地螺钉 具有最佳长度并可以直接连接 |
| 横截面 | 10 mm ² |
| 连接 | M6 – M8 |
| 安装可能性 | HD 连接方案：柜门/盖板 M6，箱体 M6，安装板 M8 |
| 说明 | 请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。 |
| 尺寸 | 长度: 300 mm |
| 包装单元 | 5 件 |
| 净重 | 0.17 kg |
| 毛重 | 0.179 kg |
| 税率号 | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |

特征

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000839 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
|------------|----------|

| | |
|------|---|
| 产品描述 | SZ 接地带, 连接方式: M6-M8, 用于直径 10 mm ² , 长度: 300 mm |
|------|---|