
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2567.450 带发泡橡胶电缆夹条的两段式进线地 板

状态: 2025-11-15 (来源: rittal.com/cn-zh)



SZ 2567.450 - 带发泡橡胶电缆夹条的两段式进线地板 用于AX

分体式封盖板便于在外壳上轻松完成安装,并有多种安装方式可选。用于轻松将带有或不带插头连接器的电缆导入外壳。封盖板上的特制孔可确保拧紧时自动实现等电位连接。不再需要螺栓、接线端子或接地线。

特征

 型号	SZ 2567.450
	两段式
 材料	钢板
	RAL 7035
——————————— 供货范围	包括固定件
 说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
	在宽度大于 760 mm 的机柜中安装时,需要两个包装单元
尺寸	宽度: 436 mm
	深度: 221 mm
适用于	箱体类型: AX
与型号相匹配	1260.000
	1339.000
	1360.000
	1376.000
	1059.000
	1091.000
	1116.000
	1261.000
	尺寸: 7

© Rittal 2025

特征

包装单元	1件
净重	1.4
毛重	1.46
本型号(含包装)PCF(出厂前)	5.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73079100
EAN	4028177973145
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025