

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2574.100

金属封盖板

状态: 2026-2-11 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2574.100 - 金属封盖板 配备公制敲落孔，用于 AX

简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。

特征

| | |
|--------------------------|---|
| 型号 | AX 2574.100 |
| 产品描述 | 简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。 |
| 材料 | 钢板 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 说明 | 可在各箱体中获知各法兰板大小分类 |
| 公制敲落孔数量 | 1 x M12 6 x M16 8 x M20 11 x M25 6 x M32 4 x M40 |
| 尺寸 | 宽度: 534 mm 深度: 149 mm |
| 适用于 | 箱体类型: AX |
| 封盖板 | 尺寸: 4 |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | 在按照规定安装时, 防护等级为 IP 66 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 12K |

特征

| | |
|---------------------|--|
| Number knockouts | 1 6 8 11 6 4 |
| Metric diameter | M12 M16 M20 M25 M32 M40 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.98 |
| 毛重 | 0.98 |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 4.9 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明 |
| 税率号 | 73079100 |
| EAN | 4028177925212 |
| E-Number Sweden | E3465298 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

批准

批准

批准

UL + C-UL - FTTA