
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2575.100 金属封盖板

状态: 2025-12-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



AX 2575.100 - 金属封盖板 配备公制敲落孔,用于 AX

简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。

特征

| 型号 | AX 2575.100 |
|-------------------------|----------------------|
| 产品描述 | 简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。 |
| 材料 | 钢板 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 说明 | 可在各箱体中获知各法兰板大小分类 |
| 公制敲落孔数量 | 2 x M12 |
| | 10 x M16 |
| | 8 x M20 |
| | 10 x M25 |
| | 2 x M32 |
| | 4 x M40 |
| 尺寸 | 宽度: 301 mm |
| | 深度: 221 mm |
| 适用于 | 箱体类型: AX |
| 封盖板 | 尺寸: 5 |
| 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 | 在按照规定安装时,防护等级为 IP 66 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 |
| | Type 12K |
| | |

© Rittal 2025 2

特征

| Number knockouts | 2 |
|------------------|----------------------------|
| | 10 |
| | 8 |
| | 10 |
| | 2 |
| | 4 |
| Metric diameter | M12 |
| | M16 |
| | M20 |
| | M25 |
| | M32 |
| | M40 |
| 包装单元 | 1件 |
| 净重 | 0.795 |
| 毛重 | 0.806 |
| 本型号(含包装)PCF(出厂前) | 4.1 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 |
| 税率号 | 73079100 |
| EAN | 4028177925106 |
| E-Number Sweden | E3465299 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| | |

批准

© Rittal 2025 3

批准

批准

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025