


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2575.100

## 金属封盖板

状态: 2026-4-11 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2575.100 - 金属封盖板 配备公制敲落孔，用于 AX

简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。

## 特征

型号	AX 2575.100
产品描述	简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	2 x M12 10 x M16 8 x M20 10 x M25 2 x M32 4 x M40
尺寸	宽度: 301 mm 深度: 221 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 5
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时，防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 12K
包装单元	1 件
净重	0.795 kg
毛重	0.806 kg

## 特征

---

本型号（含包装）PCF（出厂前）	4.1 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
产品描述	SZ 金属封盖板，用于 AX, 配备公制敲落孔，宽度和深度：301x221 mm, 用于尺寸 5 封盖板

## 批准

---

批准	UL + C-UL - FTTA
----	------------------