## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 2576.100 金属封盖板

状态: 2025-12-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



## AX 2576.100 - 金属封盖板 配备公制敲落孔,用于 AX

简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。

#### 特征

型号	AX 2576.100
产品描述	简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	2 x M12
	10 x M16
	8 x M20
	18 x M25
	4 x M32
	4 x M40
尺寸	宽度: 401 mm
	深度: 221 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 6
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时,防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	Type 12K

© Rittal 2025 2

## 特征

Number knockouts	2
	10
	8
	18
	4
	4
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
包装单元	1件
净重	1.07
毛重	1.073
本型号(含包装)PCF(出厂前)	5.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73079100
EAN	4028177925281
E-Number Sweden	E3465300
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

### 批准

© Rittal 2025 3

## 批准

批准

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025