

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2576.100

金属封盖板

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2576.100 - 金属封盖板 配备公制敲落孔，用于 AX

简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。

特征

型号	AX 2576.100
产品描述	简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	2 x M12 10 x M16 8 x M20 18 x M25 4 x M32 4 x M40
尺寸	宽度: 401 mm 深度: 221 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 6
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时，防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 12K
包装单元	1 件
净重	1.07 kg
毛重	1.073 kg

特征

本型号 (含包装) PCF (出厂前)	5.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
产品描述	SZ 金属封盖板, 用于 AX, 配备公制敲落孔, 宽度和深度: 401x221 mm, 用于尺寸 6 封盖板

批准

批准	UL + C-UL - FTTA
----	------------------